



Akkus sarokcsiszoló GWS, Típus: GWS1810SC



Rendelési adatok

Rendelés száma	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű **18 V akkus sarokcsiszoló**.

- **30 %-kal nagyobb teljesítmény és 125 %-kal hosszabb működési idő az új EC motornak, valamint az új ProCORE18V akkutechnológiának köszönhetően.**
- **Nagyobb biztonság az intelligens fékrendszernek köszönhetően, amely a fékezési időt akár 70 %-kal csökkenti, és KickBack Control.**
- **Kényelmes használat a kulcs nélküli tárcsacserének köszönhetően.**

Tartalom:

2 db ProCORE 18 V akkumulátor, felfogó karima, töltőkészülék, gyorszorító anya, 1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, védőburkolat és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073854 és 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Lágy indulás	nem
Maximális vágási mélység	34 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Max. vibráció EN szerint	6 m/s ²
Akkumulátor kapacitás	5,5 Ah

A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Túlterhelés elleni védelem	igen
Súly	2 kg
Kickbackstop	igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Energiaellátás	Akkus
Maximális fordulatszám	4500 - 9000 min ⁻¹
Gyártó jelölése	GWS18V-10SC
Éberségi kapcsoló	nem
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV