

**Garant****Jelölő, Szár Ø d: 20mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	358725 20
GTIN	4067263550662
Árucikk kategória	31E

## Leírás

**Kivitel:**

Szerszámacél ház Weldon szárral.

**Előny:**

Tömöríti a felületet, így nem gyengíti vagy sérti meg az anyagot. A jelölési sebesség azonos a maximális előtolással. Nagy kopásállóságú, ezáltal a speciális tűk hosszú élettartamúak. Ideális íves felületek jelöléséhez. Esztergagépen használható. Nagy folyamatbiztonság. **Gyors tűcsere** lehetséges annak egyszerű kihúzásával. Akár 7 mm munkadarab egyenetlenség kompenzálható (kivitteltől függően).

A munkadarab felületének tisztítása sűrített levegő csatornákon keresztül különböző fogásszögekkel, max. 10 bar. A felirat szélességének beállítása a nyomóerő módosításával, nincs szükség eltérő tőradiuszra! A jelölőcsúcs nagyon kopásálló a **gördülő golyónak** köszönhetően. Nincs sorjaképződés.

**Felhasználás:**

A legkülönbözőbb anyagok, mint alumínium, titán, acél, bronz, vörösréz, sárgaréz, műanyagok stb. jelöléséhez. A kisméretű tűhegygel max. 57 HRC keménységű felületek feliratozása is lehetséges.

**Tartalom:**

1× 358729 sz. jelölőtű.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>1</sub>	0,5 mm
L <sub>1</sub>	35,2 mm
L	87,7 mm

Ø D	16,5 mm
Szár Ø d	20 mm
Termék fajtája	Feliratózó szerszám

---

## Tartozék

Jelölőcsúcs rádiusz 0,5 mm	358729 0,5
----------------------------	------------