

**Körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 65/70mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	628400 65/70
GTIN	4020772054403
Árucikk kategória	63Q

**Leírás****Kivitel:**

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.  
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

**Figyelem:**

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság. A méret nem szerepel a DIN-ben, a méretek hasonlóak a DIN-hez.

**Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	DIN 1810A
Anya külső Ø	65 - 70 mm
Teljes hossz	240 mm
Típus	1810A
Termék fajtája	Körmöskulcsok