

# Yale

AL láncos emelő köracél láncsal, Teherbírás: 0,75t



## Rendelési adatok

Rendelés száma	086012 0,75
GTIN	4025092051194
Árucikk kategória	08Y

## Leírás

### Kivitel:

Robusztus szerkezet nagy szilárdságú **alumínium ötvözetből** kompakt felépítéssel csekély önsúly mellett. Könnyen járó **lánckioldás**.

**Tűgörgős csapágyazás** a könnyű járás érdekében. A házban fixen rögzített láncvezető a zavarmentes láncfutás érdekében.

### Felhasználás:

Főként **mobil használatra**, csekély emelőerőt igényel.

### Figyelem:

A **menetes terhelésfüggő fék** működésekor az axiális féknyomást maga a teher hozza létre és ezért ez a terhelés mértékével arányos. A teher minden helyzetben stabilan rögzítve van, lesüllyesztéshez a fék- és tehernyomaték közötti különbséget át kell hidalni. Ezzel az összes Yale univerzális készülék fel van szerelve.

Az automatikus **lánckioldás** lehetővé teszi a terheletlen lánc **gyors rákapcsolását**, terhelés hatására a **menetes terhelésfüggő fék** ismét zár és a terhet ismét stabilan rögzíti.

A **megcsúszó kuplung** (opcionálisan kapható) megakadályozza a túl nagy teher felvételét és ezzel meghosszabbítja az emelőeszköz élettartamát.

## Műszaki leírás

Ház anyaga	Alumínium ötvözet
Teherbírás t	0,75 t
Normál emelési magasság	1,5 m
Lánckiodás	igen
Láncágak száma	1
Teherbírás	750 kg
Súly	6,4 kg
Termék fajtája	Láncos emelő