

**HOLEX****Menetfúró befogó, ER szinkro, BT 40, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338193 16
GTIN	4067263558965
Árucikk kategória	32P

**Leírás****Kivitel:**

- **Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.**
- **Belső hűtőfolyadék hozzáfűzés 50 bar-ig.**
- **A menetfúró/formázó élettartama megnő.**

**Felhasználás:**

- **Szinkronorsós megmunkáló központokon.**
- **A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.**
- **A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.**

**Opcionális tartozék:**

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.

308760– 308806 sz. kúpvonócsap.

**Figyelem:**

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.

**Műszaki leírás**

Menetvágási tartomány	M4 – M12
Külső Ø D	34 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	0,5 mm
Belső Ø D <sub>1</sub>	28 mm
A-méret kinyúlási hossz	85 mm

Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Alak	AD
Termék fajtája	Menetfúró befogó