

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940801 2000
GTIN	4067263559092
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 20×20G. Hozzávaló fiókok: 16×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Mélység	500 mm
Súly	49 kg
Mélység G-ben	20

Hasznos magasság	1845 mm
Szélesség G-ben	20
ComfortClose	nem
Szekrény felépítése	Alsó szekrény
Szélesség	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Magasság	2000 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény