



## LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 18 V, Típus: M18HOAL



### Rendelési adatok

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 073211 M18HOAL |
| GTIN              | 4058546340513  |
| Árucikk kategória | 07A            |

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel.

- **LED-es reflektor TrueView™ technológiával és 120°-ban forgatható reflektor fejjel.**
- **Hibrid áramforrás: 18V akkumulátorral vagy kábellel működik.**

#### Alkalmazható:

Milwaukee 18 V akkuk (073816 MB18 és 073827 MB18 sz.).

#### Tartalom:

**Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül**

### Műszaki leírás

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Energiaellátás                     | Akkus     |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0         |
| Égő                                | LED modul |
| Akkumulátor-feszültség             | 18 V      |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Fényáram 2 fokozat                                     | 2000 lm                |
| Fényáram   | 4000 lm                |
| Gyártó jelölése  | M18 HOAL               |
| Akkumulátor típus                                      | Lítium-ion             |
| Fényáram 3 fokozat                                     | 1200 lm                |
| Terméknév attribútum                                   | 18 V                   |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus |
| Termék fajtája   | Munkalámpa             |