

**Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221908 100/6
GTIN	4059782503250
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	32 mm
Váltólapka csavar	229919 (T15; 3,1Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Váltólapka méret	12
Vágóél Ø $D_c$	100 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 1205

Ø D <sub>3</sub>	79 mm
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	179 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	198 mm
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	78,3 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	0,22 fok
Beállítási szög κ	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229919
---------------	--------