



## LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 12 V, Típus: M12UCL



### Rendelési adatok

Rendelés száma	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel. LED-es munka- és szerelőlámpa.

- **Forgó csuklóval, 300°-ban vízszintesen és 180°-ban vízszintesen állítható.**
- **Mágnestalp és nagy mágneses tárolópolc.**

#### Alkalmazható:

Milwaukee 12 V akkumulátorok MB12.

#### Tartalom:

**Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül.**

### Műszaki leírás

Fényáram	1200 lm
Energiaellátás	Akkus
Fényáram 2 fokozat	800 lm
Gyártó jelölése	M12 UCL
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Égő	LED modul
Fényáram 3 fokozat	600 lm
Terméknév attribútum	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Termék fajtája	Munkalámpa