



LED-EX homloklámpa elemmel, Típus: ISHL



Rendelési adatok

Rendelés száma	081330 ISHL
GTIN	4058546340452
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett homloklámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Homloklámpa két fényforrással, széles szórt fénnel, valamint fókuszált spotlámpával. Rugalmasan használható, mivel a védősisakokon való használathoz egy gumiszalag, a fejen való használathoz egy nylon szalag is mellékelve van.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	ISHL
Energiaellátás	Elemes
IP védettségi osztály	IP 64
Súly	150 g
ATEX zóna	0. zóna
A tartalmazott elemek száma	3
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Elem típusa	Micro, AAA
Fényáram	25 - 310 lm

Világítási idő	4 - 40 óra
Termék fajtája	Homloklámpa