

**Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/9mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221908 100/9 |
| GTIN | 4059782503779 |
| Árucikk kategória | 28R |

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Hozzávaló váltólapka | XD.. 1205 |
| Váltólapka csavar | 229919 (T15; 3,1Nm) |
| Felfogó furat Ø | 32 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 50 mm |
| Ø D ₃ | 79 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p,max} | 2,5 mm |
| Váltólapka méret | 12 |

| | |
|--|---------------|
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 100 mm |
| Vágóélek száma Z | 9 |
| belső hűtés | igen |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 179 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$ | 198 mm |
| Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz | 78,3 mm |
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 0,22 fok |
| Beállítási szög κ | 12 fok |
| Fz helikális | 0,7 |
| Szárkivitel | furattal |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | Üregmarás |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229919 |
|---------------|--------|