

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 25V



Rendelési adatok

Rendelés száma	081118 25V
GTIN	4003644024810
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kedvező árú teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal.

- **3 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	nem
Energiaellátás	Vezetékes
IP védettség osztály	IP 20

Ház anyaga	Műanyag
Kábel színe	piros
Névleges feszültség	250 V
Kábel szerkezete	3G1,5
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábel anyaga	PVC
Kábelhossz	25 m
Csatlakozó aljzatok száma	4
Kábel kategória	H05VV-F
Termék fajtája	Kábeldob