

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára, Típus: 50V



Rendelési adatok

Rendelés száma	081119 50V
GTIN	4003644024841
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kedvező árú teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal.

- **3 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Aljzatok **Franciaország, Belgium, Lengyelország és a Cseh Köztársaság** számára.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Kábel anyaga	PVC
Kábel szerkezete	3G1,5
IP védettség osztály	IP 20

Kábel kategória	H05VV-F
Ház anyaga	Műanyag
Energiaellátás	Vezetékes
Kábel színe	piros
Csatlakozó aljzatok száma	4
Névleges feszültség	250 V
Kábelhossz	50 m
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	nem
Termék fajtája	Kábeldob