

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 50V



Rendelési adatok

Rendelés száma	081118 50V
GTIN	4003644024834
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kedvező árú teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal.

- **3 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Kábel színe	piros
Kábel kategória	H05VV-F
Csatlakozó aljzatok száma	4

Kábel szerkezete	3G1,5
Energiaellátás	Vezetékes
Ház anyaga	Műanyag
IP védettségi osztály	IP 20
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	nem
Kábelhossz	50 m
Kábel anyaga	PVC
Névleges feszültség	250 V
Termék fajtája	Kábeldob