

**Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221905 16/2
GTIN	4059782500846
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	06
Teljes hossz L_{ges}	25 mm
Felfogó menet M	M8
Vágóél Ø D_c	16 mm
Váltólapka csavar	229915 (T7; 0,8 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,9 mm
Ø D_3	5 mm
Hozzávaló váltólapka	XP.. 0603
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	4,2 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	2,73 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229915
---------------	--------