

**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094342 10
GTIN	4067263783442
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Szerelőkesztyű PU bevonattal pontos munkavégzéshez száraz munkakörnyezetben. Jó tapintási érzet és szellőzés. Különösen alkalmas kisméretű, elektronikus alkatrészekhez, karbantartási munkákhoz, vizsgálatokhoz, szerelési munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Környezetbarát, 100%-ban műanyagmentes csomagolás.

Műszaki leírás

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyűméret	10
Tartalom	12

Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	4131X
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási terület	Pontosság
Hossz	255 mm
Festék	fekete
Kötéstechnológia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk