

HOLEX**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094343 9
GTIN	4067263783503
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Szerelőkesztyű PU bevonattal pontos munkavégzéshez száraz munkakörnyezetben. Jó tapintási érzet és szellőzés. Különösen alkalmas kisméretű, elektronikus alkatrészekhez, karbantartási munkákhoz, vizsgálatokhoz, szerelési munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Környezetbarát, 100%-ban műanyagmentes csomagolás.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12

Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	4131X
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	255 mm
Festék	szürke
Kötéstechnológia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk