

HOLEX**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094343 8
GTIN	4067263783497
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Szerelőkesztyű PU bevonattal pontos munkavégzéshez száraz munkakörnyezetben. Jó tapintási érzet és szellőzés. Különösen alkalmas kisméretű, elektronikus alkatrészekhez, karbantartási munkákhoz, vizsgálatokhoz, szerelési munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Környezetbarát, 100%-ban műanyagmentes csomagolás.

Műszaki leírás

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyűméret	8
Tartalom	12

Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	4131X
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	255 mm
Festék	szürke
Kötéstechnológia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk