



Mágneses teheremelő UL Plus, Max. tehrebírás (sík): 2000kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085995 2000
GTIN	
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Könnyen mozgatható kezelőkar, a kapcsoló mechanizmus biztonsági reteszeléssel. Az emelni kívánt teher biztonsági lemezzel való előzetes ellenőrzése garantálja a 3:1 biztonsági tényezőt.

Felhasználás:

Sík és hengeres anyagok (085990; 085992; 085995 sz.) ill. vékony sík anyagok (085985 sz.) biztonságos mozgatásához és szállításához.

Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Műszaki leírás

Méret A	368 mm
Maximális Ø, íves	600 mm
Méret C	233 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	70 mm

Maximális hossz, sík	2000 mm
Méret E	195 mm
Méret G	80 mm
Méret D	227 mm
Súly	157 kg
Maximális sík terhelés	2000 kg
Méret B	477 mm
Maximális íves terhelés	800 kg
Méret F	493 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	100 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő