

**Garant****Kés HSS univerzális sorjázó szerszámhoz, Méret: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156775 3
GTIN	4067263965053
Árucikk kategória	15A

**Leírás****Kivitel:**

Kés a 156770 sz. alaptesthez.

**Műszaki leírás**

Alaptestekhez	3 - 4,5
Szerszámanyag	HSS

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	50 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	50 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	20 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	15 m/min	H

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száráz	feltételesen alkalmas		