



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 52/4
GTIN	4059782503700
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	52 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	2,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 1205
Váltólapka csavar	229919 (T15; 3,1Nm)
Váltólapka méret	12

Ø D ₃	31 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{min}	83 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	102 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	30,3 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,57 fok
Beállítási szög κ	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229919
---------------	--------