



## UL E mágneses teheremelő, Max. tehrebírás (sík): 100kg



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085980 100
GTIN	5012095627906
Árucikk kategória	08P

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Könnyen mozgatható kezelőkar, a kapcsoló mechanizmus biztonsági reteszeléssel. A mágneses teheremelő 3:1 biztonsági tényezővel rendelkezik.

#### Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

### Műszaki leírás

Méret B	131 mm
Méret G	32 mm
Méret E	49 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	7,5 mm
Méret D	75 mm

Maximális Ø, íves	80 mm
Méret A	91 mm
Méret C	65 mm
Méret F	185 mm
Maximális hossz, sík	1000 mm
Maximális sík terhelés	100 kg
Súly	3 kg
Maximális íves terhelés	65 kg
Minimális anyag falvastagság, íves	7,5 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő 2000 kg