



## UL E mágneses teheremelő, Max. tehrebírás (sík): 300kg



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085980 300
GTIN	5012095627913
Árucikk kategória	08P

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Könnyen mozgatható kezelőkar, a kapcsoló mechanizmus biztonsági reteszeléssel. A mágneses teheremelő 3:1 biztonsági tényezővel rendelkezik.

#### Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

### Műszaki leírás

Maximális Ø, íves	100 mm
Maximális íves terhelés	150 kg
Maximális sík terhelés	300 kg
Minimális anyag falvastagság, íves	10 mm
Méret C	95 mm

Méret G	46 mm
Maximális hossz, sík	1500 mm
Méret D	95 mm
Méret B	202 mm
Méret F	253 mm
Méret E	74 mm
Súly	10 kg
Minimális anyag falvastagság, sík	10 mm
Méret A	157 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő 2000 kg