



UL E mágneses teheremelő, Max. tehrebírás (sík): 1000kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085980 1000
GTIN	5012095627937
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Könnyen mozgatható kezelőkar, a kapcsoló mechanizmus biztonsági reteszeléssel. A mágneses teheremelő 3:1 biztonsági tényezővel rendelkezik.

Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Műszaki leírás

Maximális sík terhelés	1000 kg
Méret E	71 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	15 mm
Méret D	148 mm
Méret G	81 mm

Méret C	145 mm
Méret F	342 mm
Maximális íves terhelés	300 kg
Méret A	266 mm
Méret B	320 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	15 mm
Maximális hossz, sík	2500 mm
Maximális Ø, íves	180 mm
Súly	39 kg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő 2000 kg