

**Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 221908 125/8  |
| GTIN              | 4059782505605 |
| Árucikk kategória | 28R           |

**Leírás****Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Váltólapka méret                          | 12                  |
| Ø D <sub>3</sub>                          | 104 mm              |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>             | 63 mm               |
| Felfogó furat Ø                           | 40 mm               |
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>                   | 125 mm              |
| Váltólapka csavar                         | 229919 (T15; 3,1Nm) |
| Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub> | 2,5 mm              |

|   |                |
|---|----------------|
| Hozzávaló váltólapka                            | XD.. 1205      |
| Vágóélek száma Z                                | 8              |
| belső hűtés                                     | igen           |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$      | 229 mm         |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$      | 248 mm         |
| Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz | 103,3 mm       |
| Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$            | 0,17 fok       |
| Beállítási szög $\kappa$                        | 12 fok         |
| Fz helikális                                    | 0,7            |
| Szárkivitel                                     | furattal       |
| Marási felhasználási                            | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási                            | horonymarás    |
| Marási felhasználási                            | Üregmarás      |
| Forgácsolási stratégia                          | HPC            |
| Termék fajtája                                  | Másolómaró     |

## Tartozék

|               |        |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229919 |
|---------------|--------|