



Füldugó, elektronikus Impact in-EAR PRO, Típus: IE_PRO



Rendelési adatok

Rendelés száma	097783 IE_PRO
GTIN	3603830341076
Árucikk kategória	09A

Leírás

Kivitel:

Az Impact In-Ear PRO egy elektronikus füldugó, hangerő- és erősítés szabályozással. Ezek a hangot realiztikusan és hamisítatlanul reprodukálják a **Hear-Through-Funktion** funkciónak köszönhetően külön szabályozással. Az erősítés biztonságos maximális szintre korlátozódik, és aktívan leáll, ha a környezeti hangerő meghaladja a 82dB értéket. Ezenkívül az Impact In-Ear PRO **Bluetooth-on** keresztül a telefonhoz is csatlakoztatható.

- **A Hear-Through hangerő külön 6 fokozatban szabályozható.**
- **A Bluetooth hangereje külön 15 fokozatban szabályozható.**

A 200mAh elem 2 órán belül ismét teljesen feltölthető az USB-C csatlakozón keresztül. Az Impact In-Ear PRO rugalmas és alakítható fülpánttal rendelkezik a kényelmes viselet érdekében. A szilikonból készült többször használható párnák – a hallójárattól függően – három különböző méretben kaphatók.

SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Felhasználás:

Igényes környezetben folytatott kommunikációhoz erős és váltakozó zajterheléssel.

Szabvány:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

Tartalom:

1x Impact in-Ear PRO, 1x szállítódoboz, 1x USB/C típusú töltőkábel, 1x használati utasítás, 2x CSEREKÓDOK KICSI, 2x tartalék PODS SMALL, 2x tartalék PODS LARGE.

Műszaki leírás

SNR érték (szigetelő érték)	30 dB(A)
Sorozat	Impact in-EAR PRO
Üzemidő	10 óra
Energiaellátás	Akkus
Szabvány	EN 352-7
Szabvány	EN 352-2
Termék fajtája	Fülvédő