

Garant**Menesztőlapos befogó AD alak hűtőcsatorna furattal, BT 30 A = 100, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302591 6
GTIN	4067263983910
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár kemény felfogósavarra (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹.

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	6
Befogási Ø D ₁	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	BT 30 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó