



## Biztonsági kábeltekerceselő, Típus: 10S



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081192 10S
GTIN	7391390467041
Árucikk kategória	08A

### Leírás

#### Kivitel:

Kábeltekerceselő **megvezetett lehúzó és feltekerceselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel**. Nagyon törésálló, zárt **műanyag ház**. Termikus **túlterhelés elleni védelem**, robusztus H07RN-F neoprén kábel csatlakozóval.

Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **180°-os forgatási tartománnyal**.

#### Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

#### Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

#### Figyelem:

Az automatikus tömlőtekerceselőket lásd a 080066 – 080079 cikkszámoknál.

### Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Kábel anyaga	Neoprén gumi
Magasság	313 mm

Névleges feszültség	240 V
Kábel szerkezete	3G2,5
Névleges teljesítmény letekerve	3500 W
Készülékház anyaga	Műanyag
Kábelhossz	10 m
Szélesség	190 mm
Kábel kategória	H07RN-F
IP védettségi osztály	IP 44
Hossz	406 mm
Termék fajtája	Kábeltekercselő