

**Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221905 20/2
GTIN	4059782503991
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Felfogó menet M	M10
Váltólapka csavar	229915 (T7; 0,8 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	35 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	0,9 mm
Hozzávaló váltólapka	XP.. 0603
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Váltólapka méret	06
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	8,2 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	1,4 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229915
---------------	--------