



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 40/5
GTIN	2050002058569
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	16 mm
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1Nm)
Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904
Váltólapka méret	09
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	1,5 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Teljes hossz L_{ges}	32 mm

Ø D ₃	25 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{min}	65 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	78 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	24,3 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	0,59 fok
Beállítási szög κ	13 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------