

Garant**Szerszámtartó telibefúróhoz, PSC 63 rövid, szár Ø DS: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308585 40
GTIN	4067263002642
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.**
- **Meghúzáskor a nagyobb felfekvő Ø a felfekvő felületnek feszül.**
- **Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.**
- **Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.**
- **RFID/Balluff-Chip furattal.**

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerinti szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	63 mm
A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Befogó	PSC 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Weldon befogó