

**Garant****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 30 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303012 27
GTIN	4067263002673
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
Form ADB.

**4** hűtőcsatorna furattal.

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Külső Ø D	50 mm
Befogó	BT 30 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-2

Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó