

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 30 A = 100, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303012 16
GTIN	4067263002659
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹.
Form ADB.

4 hűtőcsatorna furattal.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	16 mm
Külső Ø D	38 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Befogó	BT 30 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó