

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 30 A = 100, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303012 22
GTIN	4067263002666
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹.
Form ADB.

4 hűtőcsatorna furattal.

Tartalom:

Marórögztítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tüske Ø d ₁	22 mm
Külső Ø D	48 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogó	BT 30 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-2

Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó