

**Garant****ER szorítópatronos befogó Forma AD, BT 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303720 40
GTIN	4067263014010
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás). RFID / Balluff-Chip furattal.

- **Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva ( $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$ ).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

**Előny:**

**A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés** stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

**A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés** stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

#### Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogásához **DIN 6499 A és B alak szerint.**

#### Tartalom:

ER felfogó anya.

#### Opcionális tartozék:

308881 – 309434 ER szorítópatron, 309680– 309720 sz. ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309610 sz. ER felfogó anya.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

#### Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

## Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	63 mm
a	1 mm
ER szorítókulcs 309680 sz.	40
ER szorítópatronhoz	40
Befogási tartomány	3 - 26 mm
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz.	40
Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Kivitel	BT-DC
Balluffchip furat	igen

Termék fajtája

Menesztőlamos befogó