

**Garant****Marófej befogó Forma AD, BT 40 A = 100, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303810 32
GTIN	4067263014058
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). RFID / Balluff-Chip furattal és hűtőcsatorna furatokkal.

**Előny:**

**A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés** stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
a	1 mm
Külső Ø D	78 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Kivitel	BT-DC
Termék fajtája	Marófej befogó