

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna hasítékokkal, HSK-A 63 A = 130, Befogási ØD1: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308311 4
GTIN	4067263014386
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- 4 hűtőcsatorna nyílással a befogófuratnál.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluff-Chip furattal.

**Előny:**

Továbbfejlesztett hűtés közvetlenül a szerszámszárnál. **Megkönnyíti a kis szerszámátmérők kiengedését.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülék 354210 – 304755 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Külső Ø D	17 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 130
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó