

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna hasítékokkal, HSK-A 63 A = 130, Befogási ØD1: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308311 5
GTIN	4067263014393
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **4 hűtőcsatorna nyílással a befogófuratnál.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Előny:

Továbbfejlesztett hűtés közvetlenül a szerszámszárnál. **Megkönnyíti a kis szerszámátmérők kiengedését.**

Felhasználás:

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülék 354210 – 304755 sz.

Műszaki leírás

Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Befogási Ø D ₁	5 mm
Külső Ø D	17 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm

Ø D ₂	12 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 130
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó