

Garant**Menesztőlapos befogó, HSK-A 63 A = 100, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304309 10
GTIN	4067263014492
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
 - **HSK-működő felületek megmunkálva.**
- GARANT:** Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B alak és DIN 6535 HB alak szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, A és E alakok külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Külső Ø D	35 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Befogó	HSK-A 63 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-4

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------