


**Garant****ER szorítópatronos befogó, PSC 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308517 16
GTIN	4067263014638
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

**Tartalom:**

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

**Különleges tartozék:**

308881 – 309434 sz. ER szorítópatron, 309680 sz., ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309885 sz. hűtőfolyadék-cső és 309893 sz. dugókulcs.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.

belső hűtés: igen

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 16

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	28 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	16
Befogó	PSC 50 A = 100
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó