

**X.L...SR-D, SC3025, Váltólapka méret: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221933 12
GTIN	4059782505711
Árucikk kategória	28E

**Leírás****Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Típus	GG
Váltólapka méret	12
Váltólapka ISO kód	XDLW120508-SR-D
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	SC3025
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f_z$ / fog	0,3 - 2 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
GG(G)	alkalmas	260 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		