



**PU spiráltömlő 1/2 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 11×16 mm,  
Használható tömlőhossz: 8m**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	080241 8
GTIN	7391390097491
Árucikk kategória	08A

## Leírás

**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

**Tartalom:**

**Biztonsági** acél gyorscsatlakozó 080285 és acél közcsavar 080290 sz.

## Műszaki leírás

Anyag	PU spiráltömlő
Tömlő külső Ø	16 mm
Festék	kék
Tömlő belső Ø	11 mm
Tömlőcsonk csatlakozó	1/2 coll
Gyorscsatlakozó	1/2 coll

Maximális üzemi nyomás	10 bar
Használható tömlőhossz	8 m
Maximális repesztő nyomás	35 bar
Termék fajtája	Tömlő

## Tartozék

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080290 1/2
Biztonsági csatlakozó Külső menet Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080285 1/2