



## Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221905 25/3
GTIN	2050002058514
Árucikk kategória	28R

### Leírás

#### Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

### Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,9 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	35 mm
Hozzávaló váltólapka	XP.. 0603
Váltólapka méret	06
Ø $D_3$	10 mm
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Váltólapka csavar	229916 (T7; 0,8 Nm)
Felfogó menet M	M12
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	9,3 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	1,55 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Feszítőcsavar	229916
---------------	--------