

**X.L...SR-D, SC3025, Váltólapka méret: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221933 16
GTIN	4059782505773
Árucikk kategória	28E

Leírás**Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	16
Típus	GG
Váltólapka ISO kód	XELW160512-SR-D
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	4,18 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	SC3025
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,3 - 2 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	260 m/min	K
Szárász	alkalmas		
Levegő	alkalmas		