



Homlokkerekes csigasor Tralift™, Teherbírás: 0,25t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Minden homlokkerekes csigasor gyárilag túlterheléssel ellenőrzött és használati útmutatóval és bevizsgálási bizonyítvánnyal együtt szállítjuk.

Acélszerkezet. Tű- és golyós csapágyak minden forgó alkatrészénél. Automatikus teherfék. 360°-ban forgatható, kovácsolt teherhorog.

Figyelem:

Teherbírás maximum 20 t, lánctartó és túlterhelés elleni védelem külön rendelésre.

Műszaki leírás

Normál emelési magasság	3 m
Emelőerő névleges terhelésnél	11 daN
Ház anyaga	Tömör acél
Teherbírás t	0,25 t
Láncágak száma	1
Teherbírás	250 kg

Súly	3,2 kg
Termék fajtája	Homlokkerekes csigasor