

**XDLW...SR-D, X500, Váltólapka méret: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221923 12
GTIN	4059782505896
Árucikk kategória	28F

**Leírás****Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Váltólapka méret	12
Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	XDLW120508-SR-D
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	X500
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f_z$ / fog	0,3 - 2,5 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	S
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		