



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 80/6
GTIN	4059782503533
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229920 (TP20; 7,6Nm)
Ø D ₃	53 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	3,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Vágóél Ø D _c	80 mm
Váltólapka méret	16
Felfogó furat Ø	27 mm

Hozzávaló váltólapka	XE.. 1605
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	133 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	52,3 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,38 fok
Beállítási szög κ	16 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229920
---------------	--------