



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 42/5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 42/5
GTIN	2050001735140
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	09
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø D ₃	27 mm
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1Nm)
Felfogó furat Ø	16 mm
Vágóél Ø D _c	42 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904

Teljes hossz L_{ges}	32 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	69 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	82 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	26,3 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,55 fok
Beállítási szög κ	13 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------