

HOLEX**Fúróbetét csúcskialakítással HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 28mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 232286 28 |
| GTIN | 4045197593580 |
| Árucikk kategória | 22F |

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető HSS fejek univerzális használatra. Nincs utánköszörülés.
Forgácstörővel. Csúcsos kialakítású éllel a nagy stabilitás és önközpontosítás érdekében.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek, kivitelek VHM élekkel és 180°-os élekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------|
| Ø D | 28 mm |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm ² | 0,34 mm/ford, |
| Alapszerszám típushoz | 25 |
| Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm ² | 0,24 mm/ford, |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Bevonat | TiAlN |
| Csúcscsőg | 132 fok |
| Minőség | TiAlN |
| Szerszámanyag | HSS E PM |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 200 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 120 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 65 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 55 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 20 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 60 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 140 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |