

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Ø D ₃	21 mm
Váltólapka méret	06
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Teljes hossz L _{ges}	250 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,9 mm
Váltólapka csavar	229916 (T7; 0,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	XD..
Vágóél Ø D _c	32 mm
Szár Ø D _s h6	32 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	53 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,57 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	20,2 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Feszítőcsavar	229916
---------------	--------